

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930705 1000/6
GTIN	4062406065492
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×24G, se zásuvkami 36×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm

Počet dvířek	0
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Výška	1000 mm
Počet zásuvek	6
Užitná výška	900 mm
Hmotnost	154 kg
Hloubka	600 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška čela zásuvek	300 mm
Šířka	1000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	36
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí k osazení zásuvkami Výška 1000 mm	930735 1000
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930743 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	930743 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930743 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	930743 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930743 75