

Garant**Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 37dílná, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	634799 12
GTIN	4062406060787
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M12, pro vnější Torx® se závitem M4 – M12, pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M12, pro vnitřní Torx® se závitem M3 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12hran: 11 ks č. 637029 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Nástrčné hlavice pro Torx®: 7 ks vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

6hranné zástrčné hlavice: 6 ks č. 637629 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Zástrčné hlavice pro Torx®: 8 ks vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Příčná rukojeť: 1 ks č. 635729

Prodloužení: 2 ks č. 635429 vel. 75, 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636229

Ráčna: 1 ks č. 635025

Uložení v: ABS plastový box

Upozornění:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2×6/1 (nejsou součástí dodávky).

Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Výška: 61 mm

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 8-19 mm

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 4-10 mm

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-10 mm
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	8-19 mm
Obal	ABS plastový box
Délka	510 mm
Šířka	294 mm
Výška	61 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 8 mm	637029 8
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 19 mm	637029 19
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 18 mm	637029 18
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 4 mm	637629 4
Systémový box Typ 4	630305 4
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 10 mm	637029 10

Zásobník na drobné díly easyPick Výška 50 mm Šířka×hloubka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635429 240
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 15 mm	637029 15
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 14 mm	637029 14
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 6 mm	637629 6
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 17 mm	637029 17
Pěnová vložka PUR Pro sadu 634799	630304 634799
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 8 mm	637629 8
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 13 mm	637029 13
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635729 200
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 5 mm	637629 5
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 7 mm	637629 7
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 12 mm	637029 12
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 11 mm	637029 11
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 16 mm	637029 16
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 10 mm	637629 10
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ	635025
Kardanový kloub 3/8 palce Typ 3/8	636229 3/8
12hranná hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 9 mm	637029 9