


Garant**Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce, Rozměr klíče: 20,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. **Tenkostěnný** pro práce i na těch nejužších místech. 12hranné nástrčné hlavice.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Rozměr klíče	20,8 mm
Délka	65 mm
Ø na hnané straně	27,2 mm
Přidržovací mechanismus pro zapalovací svíčky	gumový držák
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Nástrčné klíče

