

**Garant**
**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 12dílná, Typ: 6**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637662 6
GTIN	4062406061302
Třída artiklu	61A

**Popis**
**Provedení:**

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M16.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Nástrčné hlavice 6hran: 9 ks č. 642229 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 prodloužení: po 1 ks č. 641029 vel. 130; 255

1 ráčna: č. 640025

Uložení v: ABS plastový box

Míra naplnění zásuvky v G: 6x14

Výška: 52 mm

Upínací 4hran: 1/2 palec

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 10-24 mm

**Technický popis**

Upínací 4hran	1/2 palec
Počet dílů	12

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-24 mm
Obal	ABS plastový box
Délka	357 mm
Šířka	176 mm
Výška	52 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×14
Druh produktu	nástrčný klíč

## Příslušenství

6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642229 19
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ	640025
Pěnová vložka PUR Pro sadu 637662	630304 637662
Systémový box Typ 3B	630305 3B
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642229 17
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642229 13
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642229 18
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642229 21
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642229 22
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642229 24
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642229 16
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642229 10