

Garant**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637712 6
GTIN	4062406061319
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. Se 6hrannými nástrčnými hlavici č. 642229.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 13 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prodloužení: č. 641029 vel. 130; 255

1 ráčna: č. 640025

Uložení v: ABS plastový box

Upozornění:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2x3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2x6/1 (nejsou součástí dodávky).

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-34 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč

Počet dílů	16
Upínací 4hran	1/2 palec
Obal	ABS plastový box
Délka	510 mm
Šířka	294 mm
Výška	61 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ	640025
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
Systémový box Typ 4	630305 4
Pěnová vložka PUR Pro sadu 637712	630304 637712