

**Garant****Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16dílná, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637712 12
GTIN	4062406061326
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 12hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642129.

**Použití:**

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Nástrčné hlavice: 13 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prodloužení: č. 641029 vel. 130; 255

1 ráčna: č. 640025

Uložení v: ABS plastový box

**Upozornění:**

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2x3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2x6/1 (nejsou součástí dodávky).

**Technický popis**

Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	10-34 mm
Počet dílů	16

Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran	1/2 palec
Obal	ABS plastový box
Délka	510 mm
Šířka	294 mm
Výška	61 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

Pěnová vložka PUR Pro sadu 637712	630304 637712
Zásobník na drobné díly easyPick Výška 50 mm Šířka×hloubka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
Systémový box Typ 4	630305 4
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ	640025