


Garant**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 29dílná, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637912 12
GTIN	4062406061364
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout. S 12hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642129.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 23 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Příčná rukojeť: 1 ks č. 641329 vel. 295

Prodloužení: 3 ks č. 641029 vel. 75; 125; 250

Po 1 6hranném nástrčném klíči: 1 ks č. 641629 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

Upozornění:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2x3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2x6/1 (nejsou součástí dodávky).

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Unášecí profil	Hlavice 12-hran
Počet dílů	29
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	8-34 mm
Délka	510 mm
Šířka	294 mm
Výška	61 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8x20
Druh produktu	nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641029 75
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ	640025
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
Pěnová vložka PUR Pro sadu 637912	630304 637912
Zásobník na drobné díly easyPick Výška 50 mm Šířka x hloubka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Systémový box Typ 4	630305 4
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
Systémový box Typ 4-1	630310 4-1