

**Garant****Sada 6hranných zástrčných hlavice, 1/2 palcový čtyřhran 12-dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637702 6
GTIN	4062406061425
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

**Použití:**

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M24.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

6-hranné zástrčné hlavice: 8 ks č. 643229 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

Příčná rukojeť: 1 ks č. 641329

Prodloužení: 2 ks č. 641029 130; 255

Ráčna: 1 ks č. 640025

Uložení v: ABS plastový box

**Technický popis**

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-17 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák

Počet dílů	12
Obal	ABS plastový box
Délka	357 mm
Šířka	176 mm
Výška	52 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×14
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643229 5
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 17 mm	643229 17
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
Systémový box Typ 3B	630305 3B
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
Pěnová vložka PUR Pro sadu 637702	630304 637702
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ	640025
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643229 7