

Garant**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 35dílné, Typ: SD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	638025 SD
GTIN	4062406061401
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Profil Surface Drive působí přímo na plochy matic a šroubů, citlivé hrany jsou chráněny. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo uvolňovat i méně obvyklé rozměry (jako např. šrouby s rozměrem v palcích). Prodloužení Wobble-Fix umožňují výkyvný úhel, a lze je tak aretovat.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M22 a 1/4 palce – 7/8 palce (americké palcové rozměry) a šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 6hranné, Surface-Drive: 19 ks č. 642325 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

6hranné zástrčné hlavice: 8 ks č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Příčná rukojeť: 1 ks č. 641329 vel. 295

Prodloužení „Wobble-Fix“: 2 ks č. 641129 vel. 125; 250

Kardanův kloub: 1 ks č. 641629 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2

Spojovací stopka: 1 ks podobně jako č. 650002 vel. 5 pohon 6hran 7/16 palce E 11,2 - unašeč čtyřhran 1/2 palce

Redukce: 2 ks podobně jako č. 649500

pohon čtyřhranná vložka 3/8 palce – unašeč čtyřhran 1/2 palce

pohon čtyřhranná vložka 1/2 palce – unašeč čtyřhran 3/8 palce

Uložení v: ABS plastový box

Upozornění:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2×6/1 (nejsou součástí dodávky).

Technický popis

Rozsah velikosti klíčů Surfacedrive	8-34 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Počet dílů	35
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-14 mm
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Profil 6hranného nástrčného klíče	Surfacedrive
4hran s Wobble-Fix	s výkyvným úhlem
Délka	510 mm
Šířka	294 mm
Výška	61 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	nástrčný klíč

Příslušenství

Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ	640025
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642325 18
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642325 16

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642325 12
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642325 11
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
Zásobník na drobné díly easyPick Výška 50 mm Šířka x hloubka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14
Pěnová vložka PUR Pro sadu 638025	630304 638025
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642325 30
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 34 mm	642325 34
Systémový box Typ 4-1	630310 4-1
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642325 17
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643229 7
Systémový box Typ 4	630305 4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642325 19
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642325 22
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642325 27
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642325 32
6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642325 10
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
	642325 24

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm

Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm

641329 295

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm

642325 14

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm

642325 15

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 9 mm

642325 9

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm

643229 5

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm

642325 13

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm

643229 6

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm

642325 8

6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm

642325 21