

Garant**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 32dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	638012 6
GTIN	4062406061371
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout. Se 6hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642229.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22 a šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 18 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

6hranné nástrčné hlavice: 8 ks č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Příčná rukojeť: 1 ks. č. 641329 vel. 295

Prodloužení: 3 ks č. 641029 vel. 75; 125; 250

Po 1 6hranném nástrčném klíči: 1 ks č. 641629 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

Upozornění:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2x3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2x6/1 (nejsou součástí dodávky).

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-14 mm
Unášecí profil	Hlavice 6- hran
Unášecí profil	6- hranný šroubovák
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-34 mm
Počet dílů	32
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka	510 mm
Šířka	294 mm
Výška	61 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643229 5
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
Systémový box Typ 4	630305 4
Systémový box Typ 4-1	630310 4-1
Pěnová vložka PUR Pro sadu 638012	630304 638012
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641029 75
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
Zásobník na drobné díly easyPick Výška 50 mm Šířka×hloubka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
Ráčna prepínateľná, 1/2 palce s vyhazovačom Typ	640025
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643229 7
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2