


Garant**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 32dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	639062 6
GTIN	4062406061395
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M22 a pro vnitřní Torx® se závitem M5 – M14.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 18 ks č. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Zástrčné hlavice pro Torx®: 8 ks č. 643629 vel. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Příčná rukojeť: 1 ks č. 641329 vel. 295

Prodloužení: 3 ks č. 641029 vel. 75; 125; 250

Po 1 6hranném nástrčném klíči: 1 ks č. 641629 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

Upozornění:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2x3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2x6/1 (nejsou součástí dodávky).

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Hlavice 6-hran
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-34 mm
Počet dílů	32
Upínací 4hran	1/2 palec
Délka	510 mm
Šířka	294 mm
Výška	61 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm	642229 8
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642229 30
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642229 21
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642229 15
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642229 32
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2
Systémový box Typ 4-1	630310 4-1
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642229 22
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhadzovačem Typ	640025
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642229 10
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642229 24
Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce Profil Torx® TX30	643629 TX30

Zásobník na drobné díly easyPickVýška 50 mm Šířka×hloubka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Pěnová vložka PUR Pro sadu 639062	630304 639062
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642229 12
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642229 18
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642229 13
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642229 19
Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce Profil Torx® TX60	643629 TX60
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642229 14
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 34 mm	642229 34
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce Profil Torx® TX25	643629 TX25
Systémový box Typ 4	630305 4
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642229 17
Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce Profil Torx® TX40	643629 TX40
Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce Profil Torx® TX55	643629 TX55
Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce Profil Torx® TX27	643629 TX27
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642229 11
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641029 75
Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce Profil Torx® TX45	643629 TX45
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642229 27
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642229 16
Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce Profil Torx® TX50	643629 TX50