

Garant**6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642229 10
GTIN	4062406061739
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované klíčové otvory s šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnný** pro práce i na těch nejužších místech. 6hran **s profilem HT Drive** šetřícím šrouby i matice.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

6hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642232; HOLEX: Č. 642222).

Technický popis

Délka	38 mm
Rozměr klíče	10 mm
Ø na hnané straně	15,4 mm
Upínací 4hran	1/2 palec

Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče