

Garant**Zástrčná hlavice pro Torx®, 1/2 palce, Profil Torx®: TX50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643629 TX50
GTIN	4062406062316
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Technický popis

Profil Torx®	TX50
Ø na straně pohonu	22,5 mm
Délka	60 mm
Rozměr profilu A	8,8 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče