

 GRIDLINE

Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 860/5



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	930725 860/5
GTIN	4062406062354
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Kompletní se zásuvkami 36×20G.

Montážní vozík v 40×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Plášť s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Zásuvky/výsuvné dno nosnost: 75 kg
 Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100 %
 Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
 Užitná plocha zásuvek v G: 36×20
 Výška: 885 mm
 Šířka: 1000 mm
 Hloubka: 600 mm
 Užitná výška: 600 mm
 Výška zásuvkové skříňky: 700 mm
 Užitná šířka zásuvky: 900 mm

Technický popis

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná hloubka zásuvky v G	20
Maximální nosnost	450 kg
Užitná výška	600 mm
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Užitná šířka zásuvky	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hmotnost	131 kg
Zásuvky/výsuvné dno nosnost	75 kg
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Šířka	1000 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Počet zásuvek	5
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Užitná hloubka zásuvky	500 mm
Ø koleček	125 mm

Hloubka	600 mm
Výška	885 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky užitná šířka × užitná hloubka v G	36×20G

Příslušenství

Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/1	950400 75/1
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/1	950420 100/1
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930744 75
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930744 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930744 150
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930744 200