

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 50/15mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Třída artiklu	21T

Technický popis

Lomená páka	259015 8
Velikost destiček	15 mm
Šroubek klínku	259018 7
Středové přesazení L ₃	35 mm
Celková délka L	350 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Podložka	259031 28
ISO kód držáku	A50U PDUNR/L15
Upínací výška L ₂	48 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	63 mm
Sada pružin	259044 2
Ø stopky D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500