

 GRIDLINE

Montážní vozík k osazení zásuvkami, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 860/0



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

K osazení zásuvkami 36×20G.

Montážní vozík v 40×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Plášť s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 930744 nebo č. 930746 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

Tloušťka materiálu: 1,2 mm

Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu

Výškové nastavení v rastru: 25 mm

Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 885 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 600 mm

Užitná výška: 600 mm

Výška zásuvkové skříňky: 700 mm
Maximální nosnost: 600 kg

Technický popis

Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Výška	885 mm
Hloubka	600 mm
Maximální nosnost	450 kg
Užitná výška	600 mm
Hmotnost	65 kg
Ø koleček	125 mm
Šířka	1000 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky užitná šířka × užitná hloubka v G	36×20G

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	930744 50
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930744 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930746 75
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	930746 250
	930744 300

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 300 mm

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška
čela zásuvky 200 mm

930746 200

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška
čela zásuvky 300 mm

930746 300

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 75 mm

930744 75

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška
čela zásuvky 100 mm

930746 100

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 150 mm

930744 150

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška
čela zásuvky 125 mm

930746 125

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 200 mm

930744 200

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 250 mm

930744 250

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 125 mm

930744 125

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška
čela zásuvky 150 mm

930746 150