

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/6A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931005 800/6A
GTIN	4062406062415
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×28G, se zásuvkami 20×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm

Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	800 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Užitná výška	700 mm
Šířka	600 mm
Hmotnost	105 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet dvířek	0
Hloubka	700 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Počet zásuvek	6
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931043 75
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931043 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931043 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931043 150
Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami Výška 800 mm	931035 800