

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Třída artiklu	9GK

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×28G, se zásuvkami 20×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 20×24

Výška: 1000 mm

Šířka: 600 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 900 mm

Užitná výška pro zásuvky: 900 mm

Užitná šířka zásuvek: 500 mm

Technický popis

Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Výška	1000 mm
Šířka	600 mm
Hmotnost	123 kg
Počet zásuvek	7
Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška	900 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	300 mm
Počet dvířek	0
Hloubka	700 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %

Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931043 75
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931043 50
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931043 300
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931043 150
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931043 100
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931043 125
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí k osazení zásuvkami Výška 1000 mm	931035 1000