

 GRIDLINE

Montážní vozík k osazení zásuvkami, 20×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 860/0



Údaje o objednávce

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931027 860/0 |
| GTIN | 4062406062460 |
| Třída artiklu | 9GK |

Popis

Provedení:

K osazení zásuvkami 20×24G.

Montážní vozík v 24×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Plášť s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 931046 nebo č. 931048 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

Tloušťka materiálu: 1,2 mm

Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu

Výškové nastavení v rastru: 25 mm

Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 885 mm

Šířka: 600 mm

Hloubka: 700 mm
 Užiténá výška: 600 mm
 Výška zásuvkové skříňky: 700 mm
 Maximální nosnost: 600 kg

Technický popis

| | |
|---|--|
| Maximální nosnost | 470 kg |
| Šířka | 600 mm |
| Výška zásuvkové skříňky | 700 mm |
| Užitečná výška | 600 mm |
| Hmotnost | 54 kg |
| Ø koleček | 125 mm |
| Výška | 885 mm |
| Hloubka | 700 mm |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky užiténá šířka × užiténá hloubka v G | 20×24G |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 250 mm | 931046 250 |
| Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm | 931046 150 |
| Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 300 mm | 931046 300 |
| Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm | 931046 75 |

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 200 mm

931046 200

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 100 mm

931046 100

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 50 mm

931046 50

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 125 mm

931046 125