

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/7A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931105 1000/7A
GTIN	4062406062583
Třída artiklu	9GK

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 200

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Výška: 1000 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 900 mm

Užitná výška pro zásuvky: 900 mm

Užitná šířka zásuvek: 650 mm

## Technický popis

Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
ComfortClose	ne
Hmotnost	149 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hloubka	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Počet zásuvek	7
Výška	1000 mm
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Počet dvířek	0
Šířka	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	900 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

## Příslušenství

Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931163 150
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931163 75
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931163 100
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931163 50
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931163 200
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931163 125
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1000 mm	931155 1000