

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26

Užitná výška	700 mm
Šířka	750 mm
Hloubka	700 mm
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Výška	800 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
ComfortClose	ne
Počet zásuvek	5
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	115 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Počet dvířek	0
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	300 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931163 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931163 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931163 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931163 125
Korpus skříně na nářadí pro zásuvky Výška 800 mm	931155 800