

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931105 800/7
GTIN	4062406062545
Třída artiklu	9GK

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Výška: 800 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 700 mm

Užitná výška pro zásuvky: 700 mm

Užitná šířka zásuvek: 650 mm

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná hloubka zásuvek v G	24
ComfortClose	ne
Počet zásuvek	7
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Hmotnost	136 kg
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Hloubka	700 mm
Šířka	750 mm
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
Výška	800 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná výška	700 mm
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Skříň na náradí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931163 75
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931163 150
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931163 100
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931163 50
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931163 125
Korpus skříně na náradí pro zásuvky Výška 800 mm	931155 800