

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/9**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 931105 1000/9 |
| GTIN | 4062406062613 |
| Třída artiklu | 9GK |

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Výška: 1000 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 900 mm

Užitná výška pro zásuvky: 900 mm

Užitná šířka zásuvek: 650 mm

Technický popis

| | |
|--|---------|
| Počet dvířek | 0 |
| Počet zásuvek | 9 |
| Užitná šířka zásuvek | 650 mm |
| Užitná šířka zásuvky v G | 26 |
| Výška čela zásuvek | 50 mm |
| Výška čela zásuvek | 75 mm |
| Výška čela zásuvek | 75 mm |
| Výška čela zásuvek | 75 mm |
| Výška čela zásuvek | 75 mm |
| Výška čela zásuvek | 100 mm |
| Výška čela zásuvek | 100 mm |
| Výška čela zásuvek | 150 mm |
| Výška čela zásuvek | 200 mm |
| Hloubka | 700 mm |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Užitná výška | 900 mm |
| Hmotnost | 170 kg |
| Užitná hloubka zásuvek | 600 mm |
| Výška | 1000 mm |
| ComfortClose | ne |
| Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách | ne |
| Užitná výška pro zásuvky | 900 mm |
| Užitná plocha zásuvek v G | 26×24 |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 24 |
| Šířka | 750 mm |

| | |
|--|--|
| Počet výsuvných polic | 0 |
| Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště | ne |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 26x24G |
| Druh produktu | Skříň na nářadí |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm | 931163 150 |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 200 mm | 931163 200 |
| Krytka zámku pro GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm | 931163 75 |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm | 931163 100 |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm | 931163 50 |
| Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1000 mm | 931155 1000 |