

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1250/13**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931105 1250/13
GTIN	4062406062675
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Počet dvířek	0
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne

Výška	1250 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Počet zásuvek	13
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	1150 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
ComfortClose	ne
Hmotnost	231 kg
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Šířka	750 mm
Užitná výška pro zásuvky	1150 mm
Hloubka	700 mm
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931163 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931163 75
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1250 mm	931155 1250