

Garant**Soustružnický držák, pravá, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	35 mm
Velikost stopky	40 mm
Délka hlavy L ₁	48 mm
Lomená páka	259015 1
Velikost destiček	19 mm
Sada pružin	259044 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Celková délka L	250 mm
ISO kód držáku	PSBNR/L 4040S19
Podložka	259031 16
Sada pružinových kolíků	259047 1
Šroubek klínku	259018 1
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák