

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/6A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931115 800/6A
GTIN	4062406062736
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Užitná výška	700 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm

Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Počet zásuvek	6
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Hloubka	700 mm
Výška	800 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet dvířek	0
ComfortClose	ne
Šířka	750 mm
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Hmotnost	127 kg
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

## Příslušenství

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931165 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931165 150
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931165 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931165 75
Korpus skříně na nářadí pro zásuvky Výška 800 mm	931155 800