

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/7**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	931115 800/7
GTIN	4062406062743
Třída artiklu	9GK

## Popis

### POZNÁMKA: Možnost volby barvy

#### Provedení:

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

#### Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

#### Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

#### Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Výška: 800 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 700 mm  
 Užitná výška pro zásuvky: 700 mm  
 Užitná šířka zásuvek: 650 mm

## Technický popis

Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Šířka	750 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hmotnost	136 kg
Počet zásuvek	7
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
ComfortClose	ne
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Hloubka	700 mm
Výška	800 mm
Užitná výška	700 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Počet výsuvných polic	0

Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Skříň na náradí

## Příslušenství

Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931165 75
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931165 125
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931165 150
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931165 100
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříně na náradí pro zásuvky Výška 800 mm	931155 800
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931163 50