

Garant**6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce dlouhá, s přídržnou kuličkou, Šestihran: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637609 6
GTIN	4062406062835
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Výhoda:

6hranná vložka šroubováku s přídržnou kuličkou pro pevné sevření uchopeného šroubu

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Délka	107 mm
Ø na straně pohonu	17,5 mm
6hran	6 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče