

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1250/13**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931115 1250/13
GTIN	4062406062972
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností** 75 kg. Zásuvka **od 75 mm s nosností** 200 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Užitná výška	1150 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Hloubka	700 mm
Výška	1250 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Šířka	750 mm
ComfortClose	ne
Užitná výška pro zásuvky	1150 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Počet zásuvek	13
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
Počet dvířek	0
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Hmotnost	231 kg
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931165 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931165 100
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1250 mm	931155 1250