

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 26×24G, Výška: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931155 1250
GTIN	4062406063139
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Plášť na skříň na nářadí v 30×28G, vhodný na zásuvky 26×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**Vhodné pro:**

Zásuvky č. 931163, 931165, 931166, 931168.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitékové výšce skříně.

**Technický popis**

Šířka	750 mm
Počet dvířek	0
Hloubka	700 mm
Hmotnost	50 kg

Výška	1250 mm
Užitná výška pro zásuvky	1150 mm
Užitná výška	1150 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	28
Šířka v G	30
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet výsuvných polic	0
Počet zásuvek	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Korpus skříňe na náradí