

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí 7S kompletní se 7 zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/7S**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se 7 zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti. Cena platí pouze při uvedeném provedení laku.

Technický popis

Hmotnost	158 kg
Užitná výška	900 mm

Výška	1000 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet dvířek	0
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	700 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Šířka	750 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	250 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Počet zásuvek	7
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931163 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931163 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931163 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931163 250
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931163 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931163 125
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1000 mm	931155 1000