

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/7**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	931115 1000/7
GTIN	4062406062774
Třída artiklu	9GK

## Popis

### POZNÁMKA: Možnost volby barvy

#### Provedení:

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

#### Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

#### Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

#### Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříň je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Výška: 1000 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 900 mm

Užitná výška pro zásuvky: 900 mm

Užitná šířka zásuvek: 650 mm

## Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Hloubka	700 mm
Užitná výška	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Výška	1000 mm
Hmotnost	147 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Počet zásuvek	7
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška čela zásuvek	300 mm
Šířka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
ComfortClose	ne
Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Počet dvířek	0
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne

Počet výsuvných políc	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

## Příslušenství

Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931165 100
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931165 75
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931165 200
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931165 300
Korpus skříně na nářadí pro zásuvky Výška 1000 mm	931155 1000
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931163 50