

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 26×24G, Výška: 700mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931155 700
GTIN	4062406063092
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Plášť na skříň na nářadí v 30×28G, vhodný na zásuvky 26×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitékové výšce skříně.

Technický popis

Užitná výška	600 mm
Šířka	750 mm
Hloubka	700 mm
Hmotnost	35 kg

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Počet dvířek	0
Výška	700 mm
Hloubka v G	28
Šířka v G	30
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet zásuvek	0
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Korpus skříňe na náradí