

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 26×24G, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931155 900
GTIN	4062406063115
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Plášť na skříň na nářadí v 30×28G, vhodný na zásuvky 26×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

Technický popis

Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	800 mm
Hloubka	700 mm

Šířka	750 mm
Užitná výška pro zásuvky	800 mm
Hmotnost	41 kg
Výška	900 mm
Šířka v G	30
Hloubka v G	28
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet zásuvek	0
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Korpus skříně na náradí