

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	40 mm
Sada pružin	259044 1
Funkční šířka L ₄	50 mm
Šroubek klínu	259018 1
Celková délka L	250 mm
Podložka	259031 16
Délka hlavy L ₁	45 mm
ISO kód držáku	PSKNR/L 4040S19
Velikost destiček	19 mm
Lomená páka	259015 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Sada pružinových kolíků	259047 1
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák