

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Sada pružinových kolíků	259047 1
Podložka	259031 16
Délka hlavy L ₁	45 mm
Funkční šířka L ₄	50 mm
Velikost stopky	40 mm
Šroubek klínku	259018 1
Celková délka L	250 mm
ISO kód držáku	PSKNR/L 4040S19
Lomená páka	259015 1
Velikost destiček	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák