

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	45 mm
Podložka	259031 16
Celková délka L	250 mm
Sada pružin	259044 1
Velikost destiček	19 mm
Šroubek klínku	259018 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Funkční šířka L ₄	50 mm
Sada pružinových kolíků	259047 1
Lomená páka	259015 1
Velikost stopky	40 mm
ISO kód držáku	PSSNR/L 4040S19
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák