

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Podložka	259031 20
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	10,3 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	28 mm
Řada	QuickTurn
Šroubek klínku	259018 2
Lomená páka	259015 2
Celková délka L neutrální držák	125 mm
ISO kód držáku	PSDNN 2020K12
Velikost destiček	12 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák