

**Garant****Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Lomená páka	259015 2
Sada pružin	259044 2
Velikost stopky	16 mm
Řada	QuickTurn
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Šroubek klínu	259018 2
Celková délka L neutrální držák	100 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	8,3 mm
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	31 mm
ISO kód držáku	PSDNN 1616H12
Velikost destiček	12 mm
Podložka	259031 20
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák