

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	12,8 mm
Velikost destiček	12 mm
ISO kód držáku	PSDNN 2525M12
Lomená páka	259015 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Šroubek klínu	259018 2
Podložka	259031 20
Velikost stopky	25 mm
Sada pružin	259044 2
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	29 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák