

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1250/13**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931305 1250/13
GTIN	4062406063580
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Šířka	1000 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm

Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná výška pro zásuvky	1150 mm
Hloubka	700 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Užitná výška	1150 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Počet dvířek	0
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná plocha zásuvek v G	36x24
Výška	1250 mm
Hmotnost	282 kg
Počet zásuvek	13
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931353 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931353 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931353 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931353 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931353 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931353 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931353 250
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931353 200
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1250 mm	931335 1250