

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/8**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931315 1000/8
GTIN	4062406063610
Třída artiklu	9GK

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 36×24

Výška: 1000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 900 mm

Užitná výška pro zásuvky: 900 mm

Užitná šířka zásuvek: 900 mm

Technický popis

Užitná šířka zásuvek	900 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1000 mm
Počet dvířek	0
Hmotnost	195 kg
Výška	1000 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	250 mm
Počet zásuvek	8
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hloubka	700 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná výška	900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm

Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931355 150
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931355 125
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931355 200
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931355 75
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931355 300
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931355 100
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931355 250
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1000 mm	931335 1000