

bimos

Otočná stolička, látkový sedák, s kluzáky



Údaje o objednávce

Artikové číslo	965410
GTIN	4016849572345
Třída artiklu	96B

Popis

Provedení:

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Plocha sedáku s měkkým látkovým čalouněním v černé barvě, s ochranou hran po obvodu.

Ø kříže nohy 640 mm.

Sedák Ø 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 430 - 600 mm

Ø sedačky: 400 mm

Ø podnože: 640 mm

Barva materiál sedáku: černá

Technický popis

Materiál podnože	plast
Podnož provedení	Kluzné uložení

Technický list

Materiál plochy sedáku	Látka
Barva materiál sedáku	černá
Ø sedačky	400 mm
Norma	DIN 68877
Ø podnože	640 mm
Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Řada	Base-Tec
Provedení	bez koleček

Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
-------------------------------------	--------