

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1250/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931315 1250/8
GTIN	4062406063641
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 100, 125, 150, 200, 300

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvky v G	36
Užitná výška pro zásuvky	1150 mm

Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška čela zásuvek	300 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet dvířek	0
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Šířka	1000 mm
Počet zásuvek	8
Hloubka	700 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Hmotnost	215 kg
Užitná výška	1150 mm
Výška	1250 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut názvu produktu	36x24G
Druh produktu	Skříň na náradí

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931355 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931355 250
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931355 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931355 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931355 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931355 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931355 125
Korpus skříně na náradí pro zásuvky Výška 1250 mm	931335 1250