

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931315 1000/10
GTIN	4062406063627
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Šířka	1000 mm
Výška	1000 mm

Hmotnost	223 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná výška	900 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hloubka	700 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Počet zásuvek	10
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Počet dvířek	0
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm

Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36x24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

## Příslušenství

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931355 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931355 300
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931355 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931355 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931355 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931355 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931355 250
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1000 mm	931335 1000