


Garant GRIDLINE

Zásuvka, 200 kg, 36×24G, Výška čela zásuvky: 200mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931355 200
GTIN	4062406063863
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).
Nosnost 200 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na náradí 40×28G č. 931335.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**
Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výška čela	200 mm
Hmotnost	22 kg
Užitná výška	175 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná hloubka v G	24
Užitná šířka v G	36

Oblast použití	Skříň na náradí
Užitná šířka	900 mm
Užitná hloubka	600 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951030 36
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10
Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951032 36