

Garant GRIDLINE

**Zásuvka, 75 kg, 26×20G, Výška čela zásuvky: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930633 100
GTIN	4062406063986
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 75 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na nářadí 30×24G č. 930625.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Výška čela	100 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Hmotnost	13 kg
Užitná výška	75 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Užitná hloubka v G	20
Užitná šířka v G	26

Oblast použití	Skříň na nářadí
Užitná šířka	650 mm
Užitná hloubka	500 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×20G
Druh produktu	Zásuvka

## Příslušenství

Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10
Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26	951032 26
Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26	951030 26