


Garant GRIDLINE

**Zásuvka, 75 kg, 26×20G, Výška čela zásuvky: 250mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 930633 250    |
| GTIN           | 4062406064020 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 75 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na náradí 30×24G č. 930625.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg  |
| Výška čela                      | 250 mm |
| Hmotnost                        | 17 kg  |
| Užitná plocha zásuvek v G       | 26×20  |
| Užitná výška                    | 225 mm |
| Užitná šířka v G                | 26     |

|   |  |
|---|--|
| Užitná hloubka v G                        | 20   |
| Oblast použití                            | Skříň na náradí  |
| Užitná šířka                              | 650 mm   |
| Užitná hloubka                            | 500 mm   |
| S otvíráním jednotlivých zásuvek          | ne   |
| Tloušťka materiálu                        | 1,2 mm   |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)       | 100 %  |
| Volba barev                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×20G   |
| Druh produktu                             | Zásuvka  |

## Příslušenství

|  |           |
|--|-----------|
| Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26 | 951032 26 |
| Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10                             | 951025 10 |
| Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26   | 951030 26 |