


Garant GRIDLINE

Zásuvka, 75 kg, 36×20G, Výška čela zásuvky: 250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930743 250
GTIN	4062406064174
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).
Nosnost 75 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na náradí 40×24G č. 930735.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**
Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška čela	250 mm
Užitná výška	225 mm
Hmotnost	22 kg
Užitná šířka v G	36
Užitná hloubka v G	20

Oblast použití	Skříň na náradí
Užitná hloubka	500 mm
Užitná šířka	900 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×20G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951032 36
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10
Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36	951030 36