

bimos

**Otočná stolička, látkový sedák s kolečky****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965411
GTIN	4016849571799
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Plocha sedáku s měkkým látkovým čalouněním v černé barvě, s ochranou hran po obvodu.

Ø kříže nohy 640 mm.

**Norma:**

**DIN 68877**

**Pozor:**

Sedák Ø 400 mm.

**Technický popis**

Materiál plochy sedáku	Látka
Podnož provedení	Sada koleček
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Provedení přestavení výšky	plynová pružina

Ø sedačky	400 mm
Materiál podnože	plast
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Barva materiál sedáku	černá
Ø podnože	640 mm
Norma	DIN 68877
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Řada	Base-Tec
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

## Příslušenství

Kolečka(1 sada = 5 kusů)	963187
--------------------------	--------